

**W-serien
WPDPC X31 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbysgelteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbysgelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	WPDPC X31 GY
Art.nr.	2503370000
Artikelbeteckning	W-serien, Protection Cover
GTIN (EAN)	4050118533330
Frp	20 Stück

W-serien
WPDPC X31 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	21,6 mm	Byggbredd (tum)	0,85 inch
Höjd	25,05 mm	Bygghöjd (tum)	0,986 inch
Djup	57,7 mm	Byggdjup (tum)	2,272 inch
Nettovikt	2,226 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Materialdata

Färgkod	ljusgrå	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
---------	---------	--------------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-14-11-37
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter Data	STEP