


**RS 45  
AP 45/RE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com


**Flexibel - flexiblare - profilform**

Påbyggnadskapsling i profilform - den flexibla systembyggglådan i färgade och transparenta plastprofiler och bärmoduler

Den perfekta blandningen av godtyckligt upprädningsbara standardraster och millimeterexakt kapningsbar metervara ger den optimala balansen mellan flexibilitet och ekonomi:

- Rasterprofiler med standardbredder på 5 mm - 45 mm möjliggör upptagningen av alla gängse platinformat.
- Variabla bygghöjder står för maximal packningstäthet även vid stora elektroniska byggdelar.
- Olika montagevarianter gör ett direktmontage av kapslingarna lika enkel som upprastreringen på bärskenan
- Stabila täckåpor skyddar byggruppen säkert mot yttre inverkan

Framgångsformeln: variabel profil + modulära formdelar = flexibelt kapslingskoncept med stor nyttoyta för kretskortet.

Modulkonceptet är optimalt för komponentgrupper med stort platsbehov och lönar sig framför allt vid små serier eller variabla byggarbeten.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	AP 45/RE GN
Art.nr.	<a href="#">2549680000</a>
Artikelbeteckning	Elektronikkapsling, RS 45 grön, Ändplatta, Bredd: 8 mm
GTIN (EAN)	4050118594713
Frp	20 Stück

**RS 45  
AP 45/RE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	45 mm	Bygglängd (tum)	1,772 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Höjd	22,9 mm	Bygghöjd (tum)	0,902 inch
Nettovikt	2,35 g		

**Karakteristiska systemvärden**

Utförande	Ändplatta	Överkoppling	Nej
Kontakt till montageskena	Nej	Skyddsklass	IP20
Gjutbarhet	Nej		

**Materialdata**

Isoleringsmaterial	PA 66	Färgkod	grön
Färgtabell (jämförbar)	RAL 6032	CTI	≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	relativ fuktighet vid lagring, max	80 %
Drifttemperatur, min.	-50 °C	Drifttemperatur, max	100 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	100 °C

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC001031	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-18-27-90	eClass 9.1	27-18-27-90

**Anmärkningar**

## Anmärkningar

Anmärkningstext tekniska data

**3 höjder är tillgängliga för täckprofil och ändplattor:**  
**TS-montage: TS32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40,5 mm**  
**Direktmontage: 24 mm**

**Kretskortets dimensioner:**

**Tjocklek: 1,6 (±0,2) mm, bredd: 42 (+0,5) mm**  
**Dimension för RS-segment = PCB-längd - 4,5 mm**  
**Dimension för ADP-segment = PCB-längd - 1 mm**

**Exempel:**

**PCB-längd 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm**

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**Datablad**

**RS 45  
AP 45/RE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Ritningar**

RAIL MOUNTING

