

SAIL-M12BG-T-10H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIL-M12BG-T-10H
Art.nr.	2050681000
Artikelbeteckning	Nätssladd, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 10 m, Hylsa, rak, Skärmad: Nej, Mantelmateriäl: PUR, Halogener: Nej
GTIN (EAN)	4050118441871
Frp	1 Stuck

SAIL-M12BG-T-10H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 500 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data för kabel

Antal poler	4	Ledararea	2,5 mm ²
Ytterdiameter	11 ± 0.4 mm	Kabellängd	10 m
Skärmad	Nej	Isolering	PP
Färgkodning	svart, blå, vit, brun	Mantelmateriäl	PUR
Mantelfärg	svart	Halogener	Nej
Temperaturområde, rörligt	-40...90 °C	Temperaturområde, fast lagd	-50...90 °C
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20234 (80 °C / 1000 V)	Släpkedjetålighet	Ja
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Accelerartion	5 m/s ²	hastighet	5 m/s
Böjcykler	10 Mio	Säker mot svetsstänk	Nej
Hybridkabel	Nej	Bestrålning tvärbunden	Nej
Konfigurerbar kabellängd	Nej		

Allmänna tekniska data

Utförande	Hylsa, rak	Anslutningsgänga	M12
Kapslingsmaterial	PUR	Kodering	T
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Kontakttyta	förgylld
Märkspänning	63 V	Märkström	12 A
Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Temperaturområde kapsling	-40...+125 °C
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutsningsgrad	3

Normer

Kontaktidon Norm IEC 61076-2-111

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-06-03-11	eClass 9.1	27-06-03-11

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse


DownloadsBroschyr/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIL-M12BG-T-10H


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning



Polschema



Kopplingsbild



Det idealiska verktyget: Screwty[®] med momentfunktion

