

**Cabtite (kabelinföringssystem)
CABTITE FRL 10/6 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Allmänna beställningsdata

Typ	CABTITE FRL 10/6 BK
Art.nr.	2584240000
Artikelbeteckning	Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 11.3 mm, Bredd: 68.8 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616231
Frp	10 Stück

Cabtite (kabelinföringssystem)
CABTITE FRL 10/6 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	105 mm	Bygglängd (tum)	4,134 inch
Bredd	68,8 mm	Byggbredd (tum)	2,709 inch
Höjd	11,3 mm	Bygghöjd (tum)	0,445 inch
Höjd lägstbyggande	11,3 mm	Djup	11,3 mm
Byggdjup (tum)	0,445 inch	Montagemått bredd	32 mm
Montagemått höjd	83 mm	Nettovikt	27,6 g
Diameter	5,5 mm		

Allmän information

Åtdragningsmoment	3 Nm	Öppningsbredd	40 mm
Öppningslängd	62,8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Halogener	Nej	Silikon	Nej
Material	Polyamid, glasfiberförstärkt		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

DownloadsAnvändardokumentation [Cabtime Installation Instructions](#)