

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)  
POK MOPL 0823 MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Abbildung liknande

**Integrera, expandera och individualisera:  
den passande kompletteringen för varje  
användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® POK har en konsekvent struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Sortimentet omfattar:

- Montageplattor
- Jordningsplåtar
- Montagefötter

Vår bestyckningstjänst inbegriper leverans av kapslingen i anslutningsklart skick och lämpad för varje applikation.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	POK MOPL 0823 MINI
Art.nr.	<a href="#">1534330000</a>
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 219 mm, Bredd: 34 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4050118338126
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)  
POK MOPL 0823 MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	34 mm	Byggbredd (tum)	1,339 inch
Höjd	219 mm	Bygghöjd (tum)	8,622 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Montagemått bredd	209 mm	Nettovikt	78 g

**Allmän information tillbehör**

Material	Stålblåt förzinkad	Materialtjocklek	1,5 mm
Montagemått bredd	209 mm	Yta	förzinkad

**Allmänna uppgifter**

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Stålblåt förzinkad
Yta	förzinkad		

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>