

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)  
POK MOPL 1222 MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Abbildung liknande

**Integrera, expandera och individualisera:  
den passande kompletteringen för varje  
användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® POK har en konsekvent struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Sortimentet omfattar:

- Montageplattor
- Jordningsplåtar
- Montagefötter

Vår bestyckningstjänst inbegriper leverans av kapslingen i anslutningsklart skick och lämpad för varje applikation.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	POK MOPL 1222 MINI
Art.nr.	<a href="#">1534350000</a>
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 77 mm, Bredd: 207 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4050118337990
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)  
POK MOPL 1222 MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	207 mm	Byggbredd (tum)	8,15 inch
Höjd	77 mm	Bygghöjd (tum)	3,031 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Montagemått bredd	193 mm	Montagemått höjd	52 mm
Nettovikt	169 g		

**Allmän information tillbehör**

Material	Stålplåt förzinkad	Materialtjocklek	1,5 mm
Montagemått bredd	193 mm	Montagemått höjd	52 mm
Yta	förzinkad		

**Allmänna uppgifter**

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Stålplåt förzinkad
Yta	förzinkad		

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>