


**W-serien
WSI 6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Klippon® Connect med klämbyggeteknik

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	WSI 6
Art.nr.	2562730000
Artikelbeteckning	W-serien, Säkringsradplint, Märkarea: 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118571509
Frp	50 Stück

W-serien
WSI 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 18,36 g

Temperaturer

Lagertemperatur, max. 40 °C

Lagertemperatur, min. 10 °C

Lagertemperatur 10 °C...40 °C

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1389U

Certifikat nr. (IECEX) IECEXUL14.0097U

Max. spänning (ATEX) 500 V

Ström (ATEX) 6.3 A

Ledararea max. (ATEX) 10 mm²

Max. spänning (IECEX) 500 V

Ström (IECEX) 6.3 A

Ledararea max. (IECEX) 10 mm²**Märkdata**Märkarea 6 mm²**Säkringsklämma**

Förlusteffekt 1-polig ; 2-polig ; 3-polig

Tillåten förlusteffekt för säkring med halvledarskydd

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000899 eClass 6.2 27-14-11-16

eClass 9.0 27-14-11-16 eClass 9.1 27-14-11-16

Godkännanden

Godkännanden

ATEX IEC EX



ROHS Uppfyllelse

DownloadsAnvändardokumentation [NTI WSI 6](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [Attestation of Conformity](#)
[ATEX Certificate](#)
[IECEX Certificate](#)
[AEx nA Certificate](#)