SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
Art.nr.	2020870000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M8 thread, Hylsa, rak, M 8, Antal poler: 3, 1.5 m
GTIN (EAN)	4050118402902
Frp	1 Stück

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	26,8 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-104

Allmänna data

Anslutningsgänga	M8 thread	Anslutningstyp	Hylsa
Antal poler	3	Förskruvningar	M 8
Kabellängd	1,5 m	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Kodering	ingen	Kontaktyta	förgylld
Ledarytterdiameter	-	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Tråd-/kabellängd	1,5 m		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

