

SAIL-M12BG-S-3.0P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIL-M12BG-S-3.0P
Art.nr.	2050160300
Artikelbeteckning	Nätsladd, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4 (3 + PE), 3 m, Hylsa, rak, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriäl: PUR, Halogener: Nej
GTIN (EAN)	4050118441451
Frp	1 Stück

SAIL-M12BG-S-3.0P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	200 g
-----------	-------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tekniska data för kabel

Antal poler	4 (3 + PE)	Ledararea	1,5 mm ²
Ytterdiameter	9.6 ± 0.3 mm	Kabellängd	3 m
Skärmad	Nej	Isolering	PP
Färbodning	grå, svart, brun, grön/gul	Mantelmateriel	PUR
Mantelfärg	svart	Halogener	Nej
Temperaturområde, rörligt	-40...80 °C	Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20234 (80 °C / 1000 V)	Släpkedjetålighet	Ja
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Accelerartion	5 m/s ²	hastighet	5 m/s
Böjcykler	10 Mio	Säker mot svetsstänk	Nej
Hybridkabel	Nej	Bestrålning tvärbunden	Nej
Konfigurerbar kabellängd	Nej		

Allmänna tekniska data

Utförande	Hylsa, rak	Anslutningsgänga	M12
Kapslingsmaterial	PUR	Kodering	S
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Kontakttyta	förgylld
LED	Nej	Märkspänning	600 V
Märkström	12 A	Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω
Temperaturområde kapsling	-40...+125 °C	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutsningsgrad	3		

Normer

Kontaktton Norm	IEC 61076-2-111
-----------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-06-03-11	eClass 9.1	27-06-03-11

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN
------------------	-----------------------------------

SAIL-M12BG-S-3.0P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083


www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning



Polschema



Kopplingsbild



Det idealiska verktyget: Screwty® med momentfunktion

