

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Konfektionerbara ventilkontakter används ofta särskilt inom maskinteknik. De används för anslutning av magnetventiler. Kontaktdonen finns i alla standardmodeller. Sortimentet omfattar modeller av typerna A, B Industriell, B enligt DIN, C Industriell och C enligt DIN. De finns att få i 3- och 4-poliga versioner utan kablar. En platt packning som garanterar IP65-skydd medföljer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
Art.nr.	2451220000
Artikelbeteckning	Ventilkontakt, Hona, vinklad
GTIN (EAN)	4050118465426
Frp	1 Stück

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 26 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	1,5 mm ²	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal poler	3	Kabeldiameter max.	7 mm
Kabeldiameter min.	4,5 mm	Kapslingsmaterial	PA 6 GF
Kodering	Bryggform A (18 mm)	Kontaktyta	CuSn
Märkspänning	24 V	Märkström	10 A
Nedsmuttningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP65	Skyddskoppling	Suppressordiod
Stickcykler	≤ 50	Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9.0	27-44-01-05	eClass 9.1	27-06-03-12

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

DownloadsBroschyr/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)