

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
POK MOPL 2540 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

**Integrera, expandera och individualisera:
den passande kompletteringen för varje
användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® POK har en konsekvent struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Sortimentet omfattar:

- Montageplattor
- Jordningsplåtar
- Montagefötter

Vår bestyckningstjänst inbegriper leverans av kapslingen i anslutningsklart skick och lämpad för varje applikation.

Allmänna beställningsdata

Typ	POK MOPL 2540 MINI
Art.nr.	1534420000
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 204 mm, Bredd: 382 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4050118338164
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
POK MOPL 2540 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	382 mm	Byggbredd (tum)	15,039 inch
Höjd	204 mm	Bygghöjd (tum)	8,031 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Montagemått bredd	372 mm	Montagemått höjd	100 mm
Nettovikt	930 g		

Allmän information tillbehör

Material	Stålplåt förzinkad	Materialtjocklek	1,5 mm
Montagemått bredd	372 mm	Montagemått höjd	100 mm
Yta	förzinkad		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Stålplåt förzinkad
Yta	förzinkad		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC0002 13	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter Data	STEP