

SAI-Passiv
SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Förskruvning: M25 för kabel med en yttre isoleringsdiameter på 13 mm till 18 mm. SAI-fördelaren med M25-förskruvning är bl.a. lämplig till följande kabeltyper:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm till 21 x 0,75 mm
- 14 x 1,00 mm till 20 x 1,00 mm
- 8 x 1,50 mm till 16 x 1,50 mm

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF
Art.nr.	1752083000
Artikelbeteckning	SAI-Passiv, Sensor/Aktuator-Passiv-Fördelare, Huvversion med M25 utgång
GTIN (EAN)	4032248269198
Frp	640 Stück

SAI-Passiv
SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	100 g
-----------	-------

Temperaturer

Drifttemperatur	-
-----------------	---

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anslutningsdata

Ledarytterdiameter, min.	14 mm	Ledarytterdiameter, max.	18 mm
Förskruvningar	M 25	Fördelarutgång	Huvversion med M25 utgång

Elektriska data

Max. strömbelastbarhet per spår	4 A
---------------------------------	-----

Materialdata

Kapslingsmaterial	Pressgjuten zink (kapslingsöverdel)	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktyta	förgylld		

Tekniska data för kabel

Ledarytterdiameter, min.	14 mm	Ledarytterdiameter, max.	18 mm
--------------------------	-------	--------------------------	-------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN
------------------	-----------------------------------