

W-serien
AP WMF2.5 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Produktillustration****Korskoppling**

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anlutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtysystem.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Typ | AP WMF2.5 SW |
| Art.nr. | 2152600000 |
| Artikelbeteckning | W-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118426632 |
| Frp | 50 Stück |

W-serien
AP WMF2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd | 1,5 mm | Byggbredd (tum) | 0,059 inch |
| Höjd | 87,25 mm | Bygghöjd (tum) | 3,435 inch |
| Djup | 44,25 mm | Byggdjup (tum) | 1,742 inch |
| Nettovikt | 0,006 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max. | 40 °C | Lagertemperatur, min. | 10 °C |
| Lagertemperatur | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Material | Wemid | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | |
|-----------|-----------|
| Utförande | Ändplatta |
|-----------|-----------|

Ytterligare tekniska data

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | eClass 6.2 | 27-14-11-33 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 | | |

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Teknikuppgifter | EPLAN |
| Teknikuppgifter Data | STEP |