

ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Med Weidmüllers apparatmärkning uppfyller användare skyldigheten att märka utrustningskomponenter. Användarna kan själva skriva på apparatmärkningarna med lämpliga program och systemkompatibla utskriftssystem.

ESG är den beprövade märkningen i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text.

ESG 9/26 SCM ECO MC... för märkning av D-SERIES
DRM reläsocklar:

- Fastsättbar MultiCard-märkning
- Beroende på reläsockeln är den fastsättbar på upp till 4 nivåer
- Ytterligare alternativ för att fästa markören på hållarklammern av plast: SCM CLIP P
- Utskrivbar på PrintJet

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/26 SCM ECO MC SDR
Art.nr.	1525800000
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 26 mm, PA 66, Färgkod: enligt kundönskan
GTIN (EAN)	4050118331875
Frp	80 Stück
anpassad skrivare	1324380000

ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0,354 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	0,963 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

Allmänna uppgifter

Material	PA 66	Färgkod	enligt kundönskan
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

Datablad

ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

