

**SAIL-M12BW-T-3.0H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontakt don är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontakt donen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SAIL-M12BW-T-3.0H
Art.nr.	<a href="#">2050690300</a>
Artikelbeteckning	Nätssladd, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 3 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
GTIN (EAN)	4050118441932
Frp	1 Stück

**SAIL-M12BW-T-3.0H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 200 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data för kabel**

Antal poler	4	Ledararea	2,5 mm <sup>2</sup>
Ytterdiameter	11 ± 0.4 mm	Kabellängd	3 m
Skärmad	Nej	Isolering	PP
Färgkodning	svart, blå, vit, brun	Mantelmateriel	PUR
Mantelfärg	svart	Halogener	Nej
Temperaturområde, rörligt	-40...90 °C	Temperaturområde, fast lagd	-50...90 °C
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20234 (80 °C / 1000 V)	Släpkedjetålighet	Ja
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Accelerartion	5 m/s <sup>2</sup>	hastighet	5 m/s
Böjcykler	10 Mio	Säker mot svetsstänk	Nej
Hybridkabel	Nej	Bestrålning tvärbunden	Nej
Konfigurerbar kabellängd	Nej		

**Allmänna tekniska data**

Utförande	Hona, vinklad	Anslutningsgंगा	M12
Kapslingsmaterial	PUR	Kodering	T
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Kontakttyta	förgylld
Märkspänning	63 V	Märkström	12 A
Isolationshållfasthet	10 <sup>8</sup> Ω	Temperaturområde kapsling	-40...+125 °C
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutningsgrad	3

**Normer**

KontaktDon Norm IEC 61076-2-111

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-06-03-11	eClass 9.1	27-06-03-11

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Downloads**Broschyr/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)


**Datablad**

**SAIL-M12BW-T-3.0H**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Profilritning**



**Polschema**



**Kopplingsbild**



**Det idealiska verktyget: Screwty® med momentfunktion**

