

PAC-D25M-D25F-HF-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung liknande

Cable pre-confeccionado sub-d según IEC-807/
DIN41652

- Sub-d a Sub-d
- Sub-d a punteras
- Cable apantallado

Allmänna beställningsdata

Typ	PAC-D25M-D25F-HF-3M
Art.nr.	2426160030
Artikelbeteckning	
GTIN (EAN)	4032248343362
Frp	1 Stück

PAC-D25M-D25F-HF-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	745 g
-----------	-------

Temperaturer

Drifttemperatur, max	50 °C	Drifttemperatur, min.	-10 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Drifttemperatur	-10...50 °C	Lagertemperatur	-10...60 °C

Allmänna data

PLC-gränssnitt	SUB-D FEMALE 25P	Anslutning gränssnitt	SUB-D MALE 25P
Antal poler, min.	25 poler	Kabel	Kabel LIHCH
Kabellängd	3 m	Ledararea	0,25 mm ²

Elektriska data

Märkspänning	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Totalström max.	3 A	Motstånd	≤ 80 mΩ/m

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------