

KCMA-44-1000-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Strömtransformatorn av kabeltyp används främst vid eftermontering för att undvika uppdelning av primärledarna.

- Tack vare sina dimensioner och enkelt handhavande är strömtrafon i kabelutförande särskilt lämplig för användning på svåråtkomliga platser eller vid begränsat utrymme
- I kombination med fästbyglarna möjliggör "klick"-systemet t.o.m. enhandsmontage.

Allmänna beställningsdata

Typ	KCMA-44-1000-5A-5VA-1
Art.nr.	2437400000
Artikelbeteckning	Primärström: 1000 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 1
GTIN (EAN)	4050118450606
Frp	1 Stück

KCMA-44-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	72,2 mm	Byggbredd (tum)	2,843 inch
Höjd	120,6 mm	Bygghöjd (tum)	4,748 inch
Djup	98 mm	Byggdjup (tum)	3,858 inch
Nettovikt	0 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	50 °C	Drifttemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-5 °C...50 °C	Lagertemperatur	-25 °C...70 °C

Tekniska data

Drivspänning $U_{max.}$, max.	0,72 kV	Isolationsklass	E
Nominell frekvens	50 Hz	Värmeklassad varaktig ström $I_{Termisk}$	1,2 x I_{nom}

Elektriska attribut

Load	5 VA	Primärström	1 000 A
Sekundärström max.	5 A	noggrannhetsklass	1

Mått spänningsförande ledare

Rundledare	44 mm
------------	-------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	instruction sheet german.pdf
-----------------------	--

KCMA-44-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

