

**SwitchMark
SM 27/18-22 MM WS VPE100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Förebyggande av felmanövrering: SM**

MultiMark apparatmärkning kan användas med märkningsmaterial från olika tillverkare. Var de än används, säkerställer de att alla komponenter, som styr- och signalanordningar från olika leverantörer, tydligt märks upp.

Dina fördelar med MultiMark

- Dubbellaminerad polyester
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Typ	SM 27/18-22 MM WS VPE100
Art.nr.	2496960000
Artikelbeteckning	SwitchMark, Apparatmärkning, 47.75 x 27 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118508468
Frp	100 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

SwitchMark
SM 27/18-22 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Höjd	47,75 mm	Bygghöjd (tum)	1,88 inch
Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Nettovikt	0,1 g	Diameter	22 mm

Allmänna data

Bredd	27 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	vit	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener	Nej	Limma	Akrylatlim
Material	Polyester	Teckenfältets storlek	18 x 27 mm
Temperaturområde för användning	-40...120 °C	Utförande	halogenfri, självhäftande

Apparatmärkning

Diameter	22 mm
----------	-------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN
-----------------	-----------------------

SwitchMark SM 27/18-22 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

