

**PAC  
C300-32B-320B-2S-M50-05**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



De förkonfektionerade kablarna ger en enkel, snabb och felfri anslutning mellan IOTA (Input Output Terminal Assemblies) på Honeywells C300 och Weidmüllers FTA (Field Terminal Assembly).

Kablarna kan levereras med enkla eller dubbla kontakter, eller utan kontakter.

Kapslingen underlättar hanteringen och ger en robust anslutning till IOTA. Dessutom kan kablar med olika ledararea och längder upp till 50 m användas.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	C300-32B-320B-2S-M50-05
Art.nr.	<a href="#">7789838050</a>
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248162543
Frp	1 Stück

**PAC**  
**C300-32B-320B-2S-M50-05**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	1 786 g
-----------	---------

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-10 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Drifttemperatur	-10...50 °C	Lagertemperatur	-10...60 °C

**Allmänna data**

PLC-gränssnitt	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	Anslutning gränssnitt	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Antal poler, min.	32 poler	Ytterdiameter	15,75 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYCY	Kabellängd	5 m
Material	PVC	Ledararea	0,5 mm <sup>2</sup>

**Elektriska data**

Märkspänning	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Totalström max.	7 A	Motstånd	≤ 39 mΩ/m
Högspänningstest	1 KV/1s		

**Klassificeringar**

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------