

W-serien
WQB 6 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Ledningsdragning för ström- och
spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	WQB 6 WTL 6/4 FF
Art.nr.	2551490000
Artikelbeteckning	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 6
GTIN (EAN)	4050118577648
Frp	10 Stück

W-serien
WQB 6 WTL 6/4 FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	62,6 mm	Byggbredd (tum)	2,465 inch
Höjd	29,32 mm	Bygghöjd (tum)	1,154 inch
Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Nettovikt	15 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Märkdata

Märkström	41 A
-----------	------

Materialdata

Färgkod	orange
---------	--------

Mått

Delning i mm (P)	11,1 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
-----------------------	---