

**W-serien**  
**WQB 12 WTL 6/4 FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktillustration****Ledningsdragning för ström- och  
spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Typ               | WQB 12 WTL 6/4 FF                                    |
| Art.nr.           | <a href="#">2552080000</a>                           |
| Artikelbeteckning | W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 12 |
| GTIN (EAN)        | 4050118577655                                        |
| Frp               | 10 Stück                                             |

**W-serien**  
**WQB 12 WTL 6/4 FF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd     | 129,1 mm | Byggbredd (tum) | 5,083 inch |
| Höjd      | 29,32 mm | Bygghöjd (tum)  | 1,154 inch |
| Djup      | 5 mm     | Byggdjup (tum)  | 0,197 inch |
| Nettovikt | 30 g     |                 |            |

**Temperaturer**

|                       |               |                       |       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur, max. | 40 °C         | Lagertemperatur, min. | 10 °C |
| Lagertemperatur       | 10 °C...40 °C |                       |       |

**Märkdata**

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 41 A |
|-----------|------|

**Materialdata**

|         |        |
|---------|--------|
| Färgkod | orange |
|---------|--------|

**Mått**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 11,1 mm |
|------------------|---------|

**Systemparametrar**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Utförande | för plintar |
|-----------|-------------|

**ytterligare tekniska data**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000489    | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
|-----------------------|-------------------------------------------------|