

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
POK MOPL 0819 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

**Integrera, expandera och individualisera:
den passande kompletteringen för varje
användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® POK har en konsekvent struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Sortimentet omfattar:

- Montageplattor
- Jordningsplåtar
- Montagefötter

Vår bestyckningstjänst inbegriper leverans av kapslingen i anslutningsklart skick och lämpad för varje applikation.

Allmänna beställningsdata

Typ	POK MOPL 0819 MINI
Art.nr.	1534320000
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 178 mm, Bredd: 34 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4050118338102
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
POK MOPL 0819 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	34 mm	Byggbredd (tum)	1,339 inch
Höjd	178 mm	Bygghöjd (tum)	7,008 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Montagemått bredd	169 mm	Nettovikt	64 g

Allmän information tillbehör

Material	Stålblåt förzinkad	Materialtjocklek	1,5 mm
Montagemått bredd	169 mm	Yta	förzinkad

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Stålblåt förzinkad
Yta	förzinkad		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter Data	STEP