SAISW-M16-12/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.
Han- och honkontakter för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Runda kontakter i M16-utförande kan överföra stora mängder energi och har dominerat marknaden under många år. Lödanslutningen ger hög kontakttäthet på ett litet område. Med denna teknologi lödas den avisolerade ledaren till kontakterna, vilket ger bra elektrisk ledningsförmåga.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAISW-M16-12/9
Art.nr.	1548850000
Artikelbeteckning	Fritt anpassningsbara stiftlister, M16, Stift, vinklat
GTIN (EAN)	4050118355321
Frp	1 Stück

SAISW-M16-12/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	36 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,25 mm²	Anslutningsarea min.	0,14 mm²
Anslutningstyp	Lödanslutning	Antal poler	12
Förskruvningar	PG 9	Isolationshållfasthet	10^8 Ω
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	6 mm
Kapslingsmaterial	PA	Kodering	ingen
Kontaktyta	Ag (silver)	Material låsring	Zinkpressgjutning
Märkspänning	60 V	Märkström	3 A
Nedsmutsningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP40	Stickcykler	≥ 500
Temperaturområde kapsling	-40 … +85 ° C		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Manual
Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN