

**Cabtite (kabelinföringssystem)  
CABTITE FR 16/8 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | CABTITE FR 16/8 BK                                                                                                                                          |
| Art.nr.           | <a href="#">2583470000</a>                                                                                                                                  |
| Artikelbeteckning | Ram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvalt, Höjd: 19.6 mm, Bredd: 70 mm, Djup: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN)        | 4050118616866                                                                                                                                               |
| Frp               | 1 Stück                                                                                                                                                     |

**Cabtite (kabelinföringssystem)**  
**CABTITE FR 16/8 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|                    |            |                   |            |
|--------------------|------------|-------------------|------------|
| Längd              | 126 mm     | Bygglängd (tum)   | 4,961 inch |
| Bredd              | 70 mm      | Byggbredd (tum)   | 2,756 inch |
| Höjd               | 19,6 mm    | Bygghöjd (tum)    | 0,772 inch |
| Höjd lägstbyggande | 19,6 mm    | Djup              | 19,6 mm    |
| Byggdjup (tum)     | 0,772 inch | Montagemått bredd | 32 mm      |
| Montagemått höjd   | 103 mm     | Nettovikt         | 51,7 g     |
| Diameter           | 5,5 mm     |                   |            |

**Allmän information**

|                   |                                                                                                |                                |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Åtdragningsmoment | 3 Nm                                                                                           | Öppningsbredd                  | 46 mm |
| Öppningslängd     | 91 mm                                                                                          | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |
| Tätningselement   | 2 stora tätningar, 4 små tätningar, 1 stor tätning plus 4 små tätningar, eller 8 små tätningar | Halogener                      |       |
| Silikon           | Nej                                                                                            | Tätning                        | TPE   |
| Material          | Polyamid, glasfiberförstärkt                                                                   |                                |       |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002624    | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-18-28-15 | eClass 9.1 | 27-18-92-65 |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">Cabtime Installation Instructions</a> |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                              |

## Cabtite (kabelinföringssystem) CABTITE FR 16/8 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

