

HDC - Kontakt
FPL 4G2.5C/Q8MW/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



För snabb och bekväm anslutning av decentraliserade motorstyrningar - använd de konfektionerade anslutningsledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC 23570 (DESINA).

Allmänna beställningsdata

Typ	FPL 4G2.5C/Q8MW/3
Art.nr.	8000011748
Artikelbeteckning	FieldPower®, Ledning, Metallkapsling, Antal ledare: 4, Ölflex Classic 110 CY 4G2.5 eller jämförbar, Bransch: 2.5 mm ² , 3 m
GTIN (EAN)	4050118190427
Frp	1 Stück

Datablad

HDC - Kontakt FPL 4G2.5C/Q8MW/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	915 g
-----------	-------

Temperaturer

Drifttemperatur	Lagertemperatur
-----------------	-----------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Antal ledare	4	Bransch	2,5 mm ²
Ledningslängd sträng 1	3 m	Ledningstyp	Ölflex Classic 110 CY 4G2.5 eller jämförbar

Tekniska data

Märkspänning U0	300 V	Märkspänning	500 V
Märkström	16 A		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001576	ETIM 6.0	EC001578
eClass 6.2	27-06-04-90	eClass 7.1	27-06-04-90
eClass 8.1	27-06-04-90	eClass 9.0	27-06-20-11
eClass 9.1	27-06-90-90		


Datablad

**HDC - Kontakt
FPL 4G2.5C/Q8MW/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ritningar

Pin assignments



Pin	Conductor	Assignment
1	1	U
2	-	-
3	3	W
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	2	V
8	-	-
PE	gr./yell.	PE