

THM MMP ROLLER TB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vårt märkningssystem kan användas för snabb och tillförlitlig plintmärkning, ledar- och kabelmärkning, apparatmärkning och -etiketter. Programvaran M-Print® PRO möjliggör snabb och enkel identifiering av din elektriska utrustning. På detta sätt kan du utforma, skriva ut och beställa ditt märkningsmateriel på ett professionellt och snabbt sätt. Ramar, streckkoder, grafik eller foton kan integreras utan problem. De mångsidiga rutinerna för datakonvertering möjliggör en snabb och flexibel integration av data. Weidmüllers PrintJet Advanced, MCP Plus, MCP Basic-skrivare och THM-skrivarserie finns tillgängliga för utskrift.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER TB
Art.nr.	2438500000
Artikelbeteckning	
GTIN (EAN)	4050118498721
Frp	1 Stück

THM MMP ROLLER TB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	139 mm	Byggbredd (tum)	5,472 inch
Nettovikt	78,4 g	Diameter	15 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000610	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 9.0	24-32-11-90	eClass 9.1	24-32-11-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Meddelande om produktändring	MultiMark_PCN_de_Extern MultiMark_PCN_en_external
------------------------------	--