

FAD 1771-WB/WD SL12 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Med ökande anläggningskomplexitet, den föråldrade karaktären hos vissa PLC och den obevekliga ökningen av efterfrågan på I/O-signaler behöver många installationer eller anläggningar byta ut existerande styrenheter med nya, utan att modifiera befintliga fältkablage. Med hjälp av adaptrar, förkonfektionerade kablar och gränssnitt från Weidmüller kan problemet med att ersätta ett PLC-system med ett annat lösas enkelt och säkert: användarna kan behålla det nuvarande fältkablaget, testa det nya systemet och hålla stilleståndstider vid installation på ett minimum.

Allmänna beställningsdata

Typ	FAD 1771-WB/WD SL12 M
Art.nr.	2448680000
GTIN (EAN)	4050118462470
Frp	1 Stück

FAD 1771-WB/WD SL12 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	269 mm	Bygglängd (tum)	10,591 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1,26 inch
Nettovikt	10 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	50 °C	Drifttemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25...50 °C	Lagertemperatur	-40...60 °C

Anslutningsdata

Anslutning till PLC	SL 3,5/F 12p anslutning
---------------------	-------------------------

Märkdata

Maximal ström per kanal	2 A	Total nominell ström	6 A
-------------------------	-----	----------------------	-----

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 300 V AC
Överspänningskategori	II	Nedsmutningsgrad	2
Kontroll genomslagsstabilitet	1,2 kVAC		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002584	eClass 6.2	27-14-11-52
eClass 9.0	27-33-02-92	eClass 9.1	27-24-22-92

Godkännanden

Godkännanden



Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN
-----------------	-----------------------

FAD 1771-WB/WD SL12 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

