

Adaptrar
WCU 650 PC CABLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Med de helt inkapslade logikmodulerna WCU 501 och WCU 650 kan du övervaka, styra och reglera dina processer även i extrema omgivningsförhållanden. För dessa ändamål har WCU-serien optimala mått och prestanda, och är robust och smidig att använda. Tack vare den grafiska och intuitiva programmeringsmiljön Micon-L kan flexibel omkoppling ske av analoga och digitala ingångar, och även av digitala utgångar. Omfattningen av både programvaran och maskinvaran kan på begäran utökas för att möta kunders specifika behov.

Allmänna beställningsdata

Typ	WCU 650 PC CABLE
Art.nr.	2515020000
Artikelbeteckning	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749
Frp	1 Stück

Adaptrar
WCU 650 PC CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	1 500 mm	Bygglängd (tum)	59,055 inch
Nettovikt	75 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-30 °C
Drifttemperatur	-20 °C...60 °C	Lagertemperatur	-30 °C...60 °C

Allmänna data

Anslutningstyp	USB A	Gränssnitt	USB 2.0
----------------	-------	------------	---------

EMC/stöt/vibration

Tålighet mot stötar	min. 100 m/s ² (10 g)	Vibrationstålighet	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz
---------------------	----------------------------------	--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-14-30-90
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------