


W-serien
WSI 6/LD 10-36V LLC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	WSI 6/LD 10-36V LLC
Art.nr.	2562740000
Artikelbeteckning	W-serien, Säkringsradplint, Märkarea:
GTIN (EAN)	4050118571516
Frp	50 Stück

W-serien
WSI 6/LD 10-36V LLC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 20,6 g

Temperaturer

Lagertemperatur, max. 40 °C

Lagertemperatur, min. 10 °C

Lagertemperatur 10 °C...40 °C

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1389U

Certifikat nr. (IECEX) IECEXUL14.0097U

Max. spänning (ATEX) 500 V

Ström (ATEX) 6.3 A

Ledararea max. (ATEX) 10 mm²

Max. spänning (IECEX) 500 V

Ström (IECEX) 6.3 A

Ledararea max. (IECEX) 10 mm²

Märkning EN 60079-7 Ex ec II C Gc

Ex 2014/34/EU märkning II 3 G D

Säkringsklämma

Förlusteffekt 1-polig ; 2-polig ; 3-polig

Tillåten förlusteffekt för säkring med halvledarskydd

Klassificeringar

ETIM 6.0

EC000899

eClass 6.2

27-14-11-16

eClass 9.0

27-14-11-16

eClass 9.1

27-14-11-16

Godkännanden

Godkännanden

ATEX IEC EX

ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation

[NTI WSI 6](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[Attestation of Conformity](#)
[ATEX Certificate](#)
[IECEX Certificate](#)
[AEx nA Certificate](#)