

WIL-BM-JP-M12-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARDEN: 24 V DC LED-lampa, endast 8 mm hög, med mycket hög ljusstyrka (1315 lm) och lång livslängd (mer än 10 000 h).

Extremt robust konstruktion, robust inkapsling och metallhölje – vattentät (IP67).

Dess färgtemperatur på 6500 K (dagsljus) gör den lämplig för en mängd olika tillämpningar.

Mycket enkel att ansluta tack vare M12 kontaktdon.

Låg strömförbrukning innebär att en 24 V, 0,5 A DC strömförsörjning är tillräcklig för drift.

Allmänna beställningsdata

Typ	WIL-BM-JP-M12-3.0U
Art.nr.	2537710000
GTIN (EAN)	4050118549164
Frp	1 Stück

WIL-BM-JP-M12-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 40 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max 60 °C Driftstemperatur, min. -20 °C
Drifttemperatur -20 - 60°C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Anslutningsdata

Anslutningsgänga M12 Åtdragningsmoment 0,8 Nm
Koppling PIN 4: + (svart), PIN 3: -
(blå)

Elektriska data

Märkspänning 24 V DC

Tekniska data för kabel

Kabel material PUR Mantelfärg svart
Kabellängd 3 m

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002955 eClass 6.2 27-11-06-31

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

WIL-BM-JP-M12-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar