

**WIL-TS-M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-dörrbrytaren är förkonfektionerad med en M12-kabel och en åtkomstledning. Detta möjliggör en enkel Plug and Produce-funktion med vår WIL ledlampserie.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	WIL-TS-M12
Art.nr.	<a href="#">2537730000</a>
GTIN (EAN)	4050118549188
Frp	1 Stück

## WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	120 g
-----------	-------

## Temperaturer

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 - 60°C		

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Allmänna tekniska data

Monteringstyp	Skruvmontering	Avstånd mellan borrhål	21,5 mm
Skyddsklass	IP67		

## Anslutningsdata

Anslutningsgänga	M12	Åtdragningsmoment	0,8 Nm
Koppling	PIN 4: + (svart), PIN 3: - (blå)		

## Elektriska data

Märkspänning	24 V DC	Märkström	1,5 A
--------------	---------	-----------	-------

## Tekniska data för kabel

Kabel material	PUR	Mantelfärg	svart
Kabellängd	0,5 m		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002955	eClass 6.2	27-11-06-31
----------	----------	------------	-------------

## Godkännanden

Godkännanden




ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**WIL-TS-M12**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Ritningar**


**Profilritning**



**Profilritning**



**Profilritning**



**Profilritning**

