

**Industriellt Ethernet
IE-PS-M12X-P-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 X-typ, kat. 6A hane kan monteras på plats med snabbanslutningsteknik

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-M12X-P-FH
Art.nr.	1324020000
Artikelbeteckning	Fritt anpassningsbara stiftlistor, M12, IDC-anslutning, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4050118127782
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-PS-M12X-P-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	33,95 g
-----------	---------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...85 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	M12	Anslutning 2	IDC-anslutning
Koppling	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, max.	1,6 mm	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anslutningsgंगा	M12	Kontaktmaterial	Mässing
Kontaktyta	förgylld	Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22	Manteldiameter, min.	5 mm
Manteldiameter, max.	9,7 mm	Kontakthållare, material	PA
Avskärmning	360° runt slutet	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100		

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	100 MΩ	Ledningsförmåga vid 50 °C	0,5 A @ 40 °C
Märkspänning	48 V	PoE / PoE+	enligt IEEE 802.3at

Normer

Brandskydd i spårbundna fordon	DIN EN 45545-2	Kontaktton Norm	IEC 61076-2-109
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Industriellt Ethernet IE-PS-M12X-P-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E3 16369 Certificat CC Link IE Field M12-X

Industriellt Ethernet IE-PS-M12X-P-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Stiftkonfiguration

