

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktidon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontaktidonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD
Art.nr.	1460290000
Artikelbeteckning	Väggenomföring, Antal poler: 4, Kodering: S, M12, 630 V
GTIN (EAN)	4050118266412
Frp	1 Stück

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 20 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normer

Certifikat nr (cURus) E307231

Allmänna data

Anslutningsgänga	M12	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal poler	4	Förskruvningar	M 20
Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	S	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktyta	förgylld	Ledardiameter, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,14 mm ²	Ledarytterdiameter	-
Märkström	12 A	Märkspänning	630 V
Märkström	12 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)Teknikuppgifter Data [STEP](#)

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Polschema

