

SAIL-7/8BG-5-12U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. 7/8"-ledningarna används generellt för spänningsförsörjning. Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIL-7/8BG-5-12U
Art.nr.	1292191200
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Ledning, 7/8", Antal poler : 5 (4 + PE), 12 m, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriel: PUR, Halogener: Nej
GTIN (EAN)	4050118626995
Frp	1 Stück

SAIL-7/8BG-5-12U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	500 g
-----------	-------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tekniska data för kabel

Antal poler	5 (4 + PE)	Ledararea	1,5 mm ²
Ytterdiameter	8.7 ± 0.2 mm	Kabellängd	12 m
Skärmad	Nej	Isolering	TPM
Färbodning	brun, vit, blå, svart, grön/ gul	Mantelmateriäl	PUR
Mantelfärg	svart	Halogener	Nej
Temperaturområde, rörligt	-20...80 °C	Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20234 (80 °C / 1000 V)	Släpkedjetålighet	Nej
Vridtålighet	0 °/m	Böjradie min, rörlig	7,5 x kabeldiameter
Säker mot svetsstänk	Nej	Hybridkabel	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Konfigurerbar kabellängd	Nej

Allmänna tekniska data

Anslutningsgänga	7/8"	Kapslingsmaterial	PUR
Material låsring	Zinkpressgjutning	Kodering	ingen
Skyddsklass	IP68, i åtdraget tillstånd	Kontaktyta	Au (guld)
LED	Nej	Märkspänning	300 V
Märkström	9 A	Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω
Temperaturområde kapsling	-40...+125 °C	Stickcykler	≥ 100
Nedsmuttningsgrad	3	bockad	Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-06-03-11	eClass 9.1	27-06-03-11

Godkännanden


ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

SAIL-7/8BG-5-12U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning




Polschema



Straight socket

Kopplingsbild



Socket
Det idealiska verktyget: Screwty® med
momentfunktion



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F