

SAI-4-SVV-GM-RM-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SAI 4-vägs kraftfördelare med två polariteter och galvaniskt isolerad retursignal via en 8-polig M12. Driftspänning 24 V DC. Summaström 32 A. M12 kontaktdon, T-kodat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-4-SVV-GM-RM-M12
Art.nr.	2495280000
Artikelbeteckning	Kraftfördelare, M12, Kåpversion, Ja
GTIN (EAN)	4050118504927
Frp	1 Stück

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	100 g
-----------	-------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	80 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 - 80°C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anslutningsdata

Ledarytterdiameter, min.	6 mm	Ledarytterdiameter, max.	12 mm
Förskruvningar	M 20	Anslutningsområde, min.	0,5 mm ²
Anslutningsområde, max.	4 mm ²	Fördelarutgång	Kåpversion

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP68	Antal poler	4
Antal kontakthylsor	4	Anslutningsgänga	M12
Nedsmutningsgrad	3	Brandegenskaper	V-0
Stickcykler	≤ 50	LED	Ja
Initiator ljusdiod	Ja	LED färg för driftsfunktion	gul
LED färg för E/A funktion	gul		

Elektriska data

Märkspänning, min.	10 V	Märkspänning, max.	48 V
Max. strömbelastbarhet per spår	10 A	Summaström	32 A
Ström per signal	10 A	Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω
Potentialreaktion	Ja		

Materialdata

Kapslingsmaterial	Pocan	Fördelarmaterial	Plast
Kapslingsfärg	grå, RAL 7032	Huvtätningmaterial	Viton
Skruvhylsa	CuZn, förnicklad	Kontaktmaterial	CuZn
Kontakttyta	förgylld	Kontakt hållarmaterial	PBT (UL 94 V0)

Tekniska data för kabel

Antal poler	4	Ledarytterdiameter, min.	6 mm
Ledarytterdiameter, max.	12 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog

[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Kopplingsbild

