

**SAI-Y-3/3 M8-M8 U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Y-fördelare används för att sammankoppla och fördela flera olika signaler för att spara utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | SAI-Y-3/3 M8-M8 U          |
| Art.nr.           | <a href="#">1550620000</a> |
| Artikelbeteckning | Y-kontakt, M8 / M8         |
| GTIN (EAN)        | 4050118357141              |
| Frp               | 1 Stück                    |

## SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |      |
|-----------|------|
| Nettovikt | 17 g |
|-----------|------|

## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Anslutningsdata

|                                   |         |                                   |                  |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------|
| Gruppåtgång – kontaktdon          | M8 hane | Individuell utgång 1 – kontaktdon | M8 hona          |
| Individuell utgång 2 – kontaktdon | M8 hona | Åtdragningsmoment                 | M8: 0,5 - 0,6 Nm |

## Allmänna data

|                           |              |                    |            |
|---------------------------|--------------|--------------------|------------|
| Anslutningsgंगा           | M8 / M8      | Antal poler        | 3          |
| Kapslingsmaterial         | PUR          | Kodering           | M8 = ingen |
| Kontaktyta                | Au (guld)    | Ledarytterdiameter | -          |
| Märkspänning              | 24 V         | Märkström          | 4 A        |
| Nedsmuttningsgrad         | 3            | Skärmanslutning    | Nej        |
| Skyddsklass               | IP67         | Stickcykler        | ≥ 100      |
| Temperaturområde kapsling | -25...+85 °C |                    |            |

## Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002641    | ETIM 6.0   | EC002925    |
| eClass 6.2 | 27-26-07-08 | eClass 7.1 | 27-44-03-12 |
| eClass 8.1 | 27-44-03-12 | eClass 9.0 | 27-44-01-06 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-06 |            |             |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Downloads

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|------------------|-----------------------------------|

## SAI-Y-3/3 M8-M8 U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Ritningar

## Profilritning



## Kopplingsbild

