SAIS-4/7-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIS-4/7-1.5
Art.nr.	1353820000
Artikelbeteckning	Fritt anpassningsbara stiftlister, Stift, rakt
GTIN (EAN)	4050118156607
Frp	1 Stück

SAIS-4/7-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	23 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	1,5 mm²	Anslutningsarea min.	0,5 mm²
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	4
Förskruvningar	PG 7	Isolationshållfasthet	10^8 Ω
Kabeldiameter max.	6 mm	Kabeldiameter min.	4 mm
Kapslingsmaterial	PA	Kodering	A
Kontaktyta	förgylld	Material låsring	Zinkpressgjutning
Märkspänning	250 V	Märkström	8 A
Nedsmutsningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-40 … +85 ° C

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Manual
Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN