
SwitchMark
SM 42/42-30 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic eller MC-Mobilo märkningssystem.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar Ø 22 mm från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SM 42/42-30 K MC NE GR
Art.nr.	1323550000
Artikelbeteckning	SwitchMark, Apparatmärkning, 42 x 42 mm, för kambrytare, Typ T0, grå
GTIN (EAN)	4050118126723
Frp	20 Stück
anpassad skrivare	1324380000

SwitchMark
SM 42/42-30 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1,654 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1,654 inch
Djup	1,2 mm	Byggdjup (tum)	0,047 inch
Nettovikt	3,475 g	Diameter	30 mm

Allmänna data

Applikation/Tillverkare	för kambrytare, Typ T0	Bredd	42 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	grå
Halogener	Nej	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	8	Temperaturområde för användning	-40…100 °C
Utförande	självhäftande		

Apparatmärkning

Diameter	30 mm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

SwitchMark
SM 42/42-30 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

