

**Tillbehör
GZ 1.0A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Klippon® Connect med klämygelteknik

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	GZ 1.0A/F
Art.nr.	1460590000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Säkring, 1 A
GTIN (EAN)	4050118266634
Frp	10 Stück

**Tillbehör
GZ 1.0A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	6,3 mm	Byggbredd (tum)	0,248 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1,26 inch
Djup	6,3 mm	Byggdjup (tum)	0,248 inch
Nettovikt	2,4 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Märkdata

Märkspänning	500 V	Märkström	1 A
--------------	-------	-----------	-----

Materialdata

Färgkod	ljusgrå
---------	---------

Säkringsinsatser

Egenskaper	snabb	Färgkod	ljusgrå
Märkbrytförmåga	50 kA	Säkringsinsats	G-Si. 6,3 x 32
Smältintegral	0,4 A ² s	Spänningsfall	400 mV
Ström	1 A	Uteffekt (@ 1,5 In)	1,2 W
Utförande	Säkringstillbehör		

Systemparametrar

Utförande	Säkringstillbehör
-----------	-------------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-01	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN