

VGM25-MS68 EMC 11-20SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av höghållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Typ	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
Art.nr.	1463720000
Artikelbeteckning	
GTIN (EAN)	4050118269871
Frp	1 Stück

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	63,5 mm	Bygglängd (tum)	2,5 inch
Nettovikt	94,44 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Material	Mässing, förnicklad	Serie	HighPower
Skyddsklass	IP68		

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	M 25, EMV	Kabeldiameter max.	20 mm
Kabeldiameter min.	11 mm	Material	Mässing, förnicklad
Material tätning	T80s	Serie	HighPower
Typ av tätning	Gummiring		

Design

Produktansering	kabelförskruvning, Skärmanslutningsklämma	Kabeldiameter max.	20 mm
Nyckelbredd	30 mm		

General data

Skyddsklass	IP68
-------------	------

Material

Material	Mässing, förnicklad
----------	---------------------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001123	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90
eClass 8.1	27-44-02-90	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

Skapandedatum den 9 juli 2019 13:36:53 CEST