

**Flatstiftsanslutningar
VSTI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA**

- Standardutföranden
- Utan lödning

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTI/1,5-2,5
Art.nr.	1491560000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301656
Frp	100 Stück

Datablad**Flatstiftsanslutningar
VSTI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 1,59 g

Anslutning

Bygglängd 1 (I1)	26 mm	Bygglängd 2 (I2)	15 mm ²
Innerdiameter för krage (d4)	4,5 mm	Innerdiameter för skaft (d1)	2,3 mm
Isolering	helisolerad	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Material/plaster	PC
Märkningsfärg	blå		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad**Flatstiftanslutningar
VSTI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar