Flatstiftsanslutningar
VFSKHV/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Hel isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	VFSKHV/4,0-6,0/638
Art.nr.	1491950000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301946
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
VFSKHV/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

vikt	0,2 g	Nettovikt	1,98 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anslutning

Bygglängd 1 (l1)	24,2 mm	Isolering	helisolerad
Kontaktbredd (d2)	6,3 mm	Kontakttäthet (d3)	0,8 mm
Ledardiameter, max.	6 mm²	Ledardiameter, min.	4 mm²
Material/plaster	PVC	Märkningsfärg	gul

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar
VFSKHV/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar