

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 1,5 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45
Art.nr.	1500830000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ²
GTIN (EAN)	4050118309317
Frp	1 Stück

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	370 mm	Byggbredd (tum)	14,567 inch
Höjd	123 mm	Bygghöjd (tum)	4,843 inch
Djup	80 mm	Byggdjup (tum)	3,15 inch
vikt	2 500 g	Nettovikt	500 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Laddningstid 0,5 h

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, min 6 mm² Crimp-område, max. 150 mm²

verktygsdata – kontaktpressning

Drivning	Elektrohydraulisk	Ändhysarea, min.	6 mm ²
Ändhysarea, max.	150 mm ²	Hub	16 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

