

**ClipCard  
CC 85/27 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet PRO, plottern MCP Plus, MCP Basic och MC-Mobilo.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- Universell infästning
- Hållare (skruvbar eller med buntband)
- Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
- eller självhäftande skyltar

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Typ               | CC 85/27 MC NE WS                          |
| Art.nr.           | <a href="#">1520930000</a>                 |
| Artikelbeteckning | ClipCard, Apparatmärkning, 27 x 85 mm, vit |
| GTIN (EAN)        | 4050118327922                              |
| Frp               | 20 Stück                                   |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                 |

**ClipCard  
CC 85/27 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 85 mm   | Byggbredd (tum) | 3,346 inch |
| Höjd      | 27 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1,063 inch |
| Djup      | 0,8 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,031 inch |
| Nettovikt | 6,906 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |              |                                |               |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| Bredd                           | 85 mm        | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2           |
| Färgkod                         | vit          | Halogener                      | Nej           |
| Material                        | Polyamid 66  | Rekommenderade tillverkare     | Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C |                                |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>         |

### ClipCard CC 85/27 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

