

**Tillbehör
G 25/4.00A/F BR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Klippon® Connect med klämygelteknik

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typ | G 25/4.00A/F BR |
| Art.nr. | 0192800000 |
| Artikelbeteckning | Aktiva komponenter, Säkring |
| GTIN (EAN) | 4008190115319 |
| Frp | 10 Stück |

Tillbehör
G 25/4.00A/F BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|------------|
| Bredd | 5 mm | Byggbredd (tum) | 0,197 inch |
| Höjd | 25 mm | Bygghöjd (tum) | 0,984 inch |
| Djup | 5 mm | Byggdjup (tum) | 0,197 inch |
| Nettovikt | 1,4 g | | |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|-----|
| Märkspänning | 250 V | Märkström | 4 A |
|--------------|-------|-----------|-----|

Materialdata

| | |
|---------|---------|
| Färgkod | ljusgrå |
|---------|---------|

Säkringsinsatser

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Egenskaper | snabb | Färgkod | ljusgrå |
| Indikatorns färg | brun | Märkbrytförmåga | 1,5 kA |
| Säkringsinsats | G-Si. 5 x 25 | Smältintegral | 40 A ² s |
| Spänningsfall | 180 mV | Ström | 4 A |
| Uteffekt (@ 1,5 In) | 1,3 W | Utförande | Säkringstillbehör |

Systemparametrar

| | |
|-----------|-------------------|
| Utförande | Säkringstillbehör |
|-----------|-------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000035 | ETIM 4.0 | EC000035 |
| ETIM 5.0 | EC000035 | ETIM 6.0 | EC000035 |
| UNSPSC | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-14-20-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-07 | eClass 7.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-20-90 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Broschyr/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |