

**Crimpverktyg  
CTI 6 G ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Pressverktyg för isolerade skarvhylsor**

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

**Allmänna beställningsdata**

Typ	CTI 6 G ZERT
Art.nr.	<a href="#">1292880000</a>
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimp, Parallellcrimp
GTIN (EAN)	4050118089165
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg  
CTI 6 G ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
vikt	747 g	Nettovikt	750 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Kontaktbeskrivning**

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Crimp-område, min	0,5 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>		

**verktygsdata – kontaktpressning**

Crimpprofil 1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Crimpart-/profil	Ovalcrimp, Parallellcrimp
Crimpprofil 1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 2, min.	1,1 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 2, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 3, min.	2,6 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 3, max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datablad**

**Crimpverktyg  
CTI 6 G ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

