

**Flatstiftsanslutningar
HBT 2,5 - 3,0 BL**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Användningen av ändhylsor säkerställer en långsiktigt
jämn kvalitet hos kundernas elektriska anslutningar.
Montageförenkling ger ytterligare fördelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL
Art.nr.	1312450000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm² - 2,5 mm², blå
GTIN (EAN)	4050118115130
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar
HBT 2,5 - 3,0 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	0,88 g	Isoleringsdiameter	4,5 mm
-----------	--------	--------------------	--------

Dimensioner

Hake X	2,1 mm	Isoleringsdiameter	4,5 mm
Längd L	28,2 mm	Stiftbredd B	3 mm
Stiftlängd P	17,4 mm		

Anslutning

Isolering	finns	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Material/plaster	PC
Märkningsfärg	blå		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN