

**VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J)
VP M20 EX SI 7J**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande



Blindproppar är till för att försluta överflödiga
förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Typ	VP M20 EX SI 7J
Art.nr.	2066730000
Artikelbeteckning	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4050118415346
Frp	100 Stück

**VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J)
VP M20 EX SI 7J**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	17 mm	Bygglängd (tum)	0,669 inch
Höjd	17 mm	Bygghöjd (tum)	0,669 inch
Nettovikt	3,4 g		

Allmänna uppgifter

Gänga (yttre)	M 20	Gängningslängd	11 mm
Gängstigning	1,5 mm	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Material		Normer	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
	Polyamid 6		
Nyckelbredd 1	23 mm	Nyckelbredd 2	23 mm
O-Ring		Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
	Silikon		
Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Slagtålighet	7 joule enligt IEC60079-0
Tändskyddstyp	ökad säkerhet Ex e	Tätning	Silikon
Temperaturområde för användning max.	70 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C
Vridmoment kontramutter, max.	2 Nm	Vridmoment kontramutter, min.	1,8 Nm
Vridmoment muffar, max.	2 Nm	Vridmoment muffar, min.	2 Nm

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Certifikatnummer för kabelförskruvning (INMETRO)	DNV 12.0051 X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (EAC)	RU C-TR.ГБ05.B.00840		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP