

**OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
BLZP AH 8 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Gripbart skydd, ergonomi med fäste och ett slutet utseende:**

Från dragavlastningen av de anslutna ledarna via sikt- och beröringsskyddet och ända till draghjälpen: Täckkåporna, som kan tilläggsmonteras i efterhand, uppfyller på samma gång mekaniska, optiska och haptiska uppgifter. De båda halvskålarna omsluter stickproppen helt och hållet, hakar säkert i varandra och ger följande funktioner:

- Dragavlastning med buntband eller integrerad kabelklammer.
 - Märkning med dekafix eller kabelremсор
 - Upprädningsbarhet utan polförlust eller rastersprång
 - Kompatibilitet: lämplig för stickproppar med och utan fläns eller infästningsbockar.
 - Flexibilitet: beroende på byggstorlek är 1-3 kabelutgångar i olika riktningar avsedda
- På så sätt säkerställer Weidmüllers täckkåpor mer stabilitet, bättre identifiering, full kompatibilitet och flexibilitet.

Resultatet: Maximal säkerhet och användarvänlighet för applikationer och användare.

Allmänna beställningsdata

Typ	BLZP AH 8 BK
Art.nr.	2507100000
Artikelbeteckning	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, svart, Antal poler: 8
GTIN (EAN)	4050118524260
Frp	10 Stück
Produktparametrar	
Förpackning	Box

**OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
BLZP AH 8 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	40 mm	Bygglängd (tum)	1,575 inch
Bredd	19 mm	Byggbredd (tum)	0,748 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1,732 inch
Nettovikt	13,1 g		

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	0 m
VPE-bredd	0 m	VPE-höjd	0 m

Materialdata

Isoleringsmaterial	PBT	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Drifttemperatur, min.	-50 °C
Drifttemperatur, max	100 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	100 °C		

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984
------------------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC000250	ETIM 5.0	EC000250
ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-92-01
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Anmärkningar

Anmärkningar	
IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08 BLZP AH 8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

