

**Industriellt Ethernet
IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
Art.nr.	2004810000
Artikelbeteckning	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1 x GFCI, 1 x säkring, 2 x data, 1x signal
GTIN (EAN)	4050118389289
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	90,5 mm	Bygglängd (tum)	3,563 inch
Bredd	116,5 mm	Byggbredd (tum)	4,587 inch
Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0,906 inch
Nettovikt	144,4 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	70 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Material	Polykarbonat PC	Produktlantering	Insatsplatta, skärnad
----------	-----------------	------------------	-----------------------

Anslutningsbara ledare

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Avisoleringslängd	9 mm
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm ²	Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt utan ändhylsa	...
Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm ²	Ledarens anslutningsarea fintrådigt utan ändhylsa	...
Ledarens anslutningsarea, styv	1.5 ... 4 mm ²		

Elektriska egenskaper

Drivspänning	125 V AC
--------------	----------

Normer

Certifikat nr (cURus)	E223801
-----------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-28-06	eClass 9.1	27-18-92-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Industriellt Ethernet
IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning**